

FINE 600L SPOT 通道特性表

Specific	STND	16BT	EXTN	Value	Function
频闪	1	1	1	000~019	关闭
				020~049	打开
				050~200	频闪,快->慢
				201~210	开
				211~255	随机频闪,慢->快
调光	2	2	2	000~255	0%->100% 关->开
调光微调	-	3	3	000~255	0%->100%
青色	3	4	4	000~255	0%->100% 白->青色
青色微调	-	-	5		
品红	4	5	6	000~255	0%->100% 白->品红
品红微调	-	-	7		
黄色	5	6	8	000~255	0%->100% 白->黄色
黄色微调	-	-	9		
色温校正	6	7	10	000~255	0%->100% 冷色调->暖色调
色温校正微调	-	-	11	000~255	
颜色轮	7	8	12		线性移动
				000~119	白光->蓝->绿->橘红->黄->红->白光 线性移动
				120~120	白光
					全色模式
				121~125	红
				126~130	深蓝
				131~135	黄
				136~140	绿
				141~145	橘红
				146~150	绿
				151~155	蓝
				156~160	白光
					颜色流水
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	停止
				204~243	逆时针旋转,慢->快
					(随机颜色模式)
				244~247	快
				248~251	中
				252~255	慢
					定位模式
				000~004	白光
				005~009	图案1
				010~014	图案2
				015~019	图案3
				020~024	图案4
				025~029	图案5
				030~034	图案6
					旋转模式
				035~039	图案1
				040~043	图案2
				044~047	图案3

图案1	8	9	13	048~051	图案4
				052~055	图案5
				056~059	图案6
					定位模式(Shake speed)
				060~084	图案1
				085~109	图案2
				110~134	图案3
				135~159	图案4
				160~184	图案5
				185~209	图案6
					旋转模式
				210~232	顺时针旋转,快->慢
				233~255	逆时针旋转,慢->快
图案1旋转	9	10	14	Index	定位模式
				000~255	0~360度
				Continuou	旋转模式
				000~002	无旋转
				003~126	顺时针旋转,快->慢
				127~129	无旋转
				130~253	逆时针旋转,慢->快
				254~255	无旋转
图案1旋转微调	10	11	15	000~255	Index Fine/Rotation speed fine
图案2	11	12	16		定位模式
				000~004	白光
				005~009	图案1
				010~014	图案2
				015~019	图案3
				020~024	图案4
				025~029	图案5
				030~034	图案6
					旋转模式
				035~039	图案1
				040~043	图案2
				044~047	图案3
				048~051	图案4
				052~055	图案5
				056~059	图案6
					定位模式(Shake speed)
				060~084	图案1
				085~109	图案2
				110~134	图案3
				135~159	图案4
				160~184	图案5
				185~209	图案6
					旋转模式
				210~232	顺时针旋转,快->慢
				233~255	逆时针旋转,慢->快
				Index	定位模式
				000~255	0~395度
				Continuou	旋转模式

图案2旋转	12	13	17	000~002	无旋转
				003~126	顺时针旋转,快->慢
				127~129	无旋转
				130~253	逆时针旋转,慢->快
				254~255	无旋转
图案2旋转微调	13	14	18	000~255	Index Fine/Rotation speed fine
固定图案轮	14	15	19		线性移动
				000~120	白光->图案1->图案2->..->..->图案9
					白光
					Step模式
				121~124	图案1
				125~128	图案2
				129~132	图案3
				133~136	图案4
				137~140	图案5
				141~144	图案6
				145~148	图案7
				149~152	图案8
				153~156	图案9
				157~160	白光
					流水模式
				161~200	顺时针旋转,快->慢
				201~203	无旋转
				204~243	逆时针旋转,慢->快
				244~247	随机图案 快
				248~251	随机图案 中
				252~255	随机图案 慢
动感轮	15	16	20	000~010	停止
				011~071	动感流水从快->慢
				072~133	动感流水从慢->快
				134~173	平滑脉冲从慢到快
				174~213	向前运动,快速回退
				214~255	向后运动,快速前进
雾化	16	17	21	000~255	雾化插入
雾化微调	-	-	22		
棱镜	17	18	23	000~010	白光
				011~138	棱镜插入
					定位模式(棱镜旋转)
				139~255	棱镜插入
					旋转模式(棱镜旋转)
棱镜旋转	18	19	24	Index	定位模式
				000~255	0~360度
				Continuo	旋转模式
				000~002	无旋转
				003~126	顺时针旋转,快->慢
				127~129	无旋转
				130~253	逆时针旋转,慢->快
				254~255	无旋转
光圈	19	20	25	000~255	光圈大->小

放大缩小	20	21	26	000~255	小->大
放大缩小微调	-	22	27		
调焦	21	23	28	0~255	远->近
调焦微调	-	24	29		
水平	22	25	30	0~255	0度->540度
水平微调	23	26	31		
垂直	24	27	32	0~255	0度->252度
垂直微调	25	28	33		
灯具控制	26	29	34	1.复位时必须置于作用值5秒之后才动作	
				2若通过面板复位灯具,需要将(通道复位)/[打开]之后,再选择(灯具归零)即可进行操作	
				000~009	无用段
				010~014	灯具复位
				015~029	特性复位
				030~034	水平垂直复位
				035~255	保留